



Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto con recubrimiento de polvo, Hexágono: 2mm



Datos de pedido

Número de pedido	627382 2
GTIN	7610733283057
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Solo con ángulo de 90°.

Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).

90° para introducir: Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.

100° para trabajar: El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

Material:

Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

Descripción técnica

Hexágono	2 mm
Longitud de los lados	92x7 mm
Superficie	con recubrimiento de polvo
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí

Tipo de producto

Destornilladores