



Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto cromado, Hexágono: 3mm



Datos de pedido

Número de pedido	627381 3
GTIN	7610733282890
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).

90° para introducir: Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.

100° para trabajar: El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

Material:

Superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

Hexágono	3 mm
Longitud de los lados	128×11 mm
Superficie	cromado
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

