



## Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto con recubrimiento de polvo, Hexágono: 2,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	627382 2,5
GTIN	7610733283064
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

#### Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).

**90° para introducir:** Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.

**100° para trabajar:** El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

#### Material:

Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

### Descripción técnica

Hexágono	2,5 mm
Superficie	con recubrimiento de polvo
Longitud de los lados	113x9 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí

Tipo de producto

Destornilladores