



Destornillador para Phillips, con mango SwissGrip de 2 componentes con cabeza de golpe, Tamaño de ranura en cruz: 1



Datos de pedido

Número de pedido	668320 1
GTIN	7610733286430
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Amortiguación óptima del impacto de la mano que guía la herramienta. Estrechamiento de la empuñadura cónico, incluido el cuello para una sujeción segura. Punta continua con cabeza de golpe de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y especial resistencia. Superficie niquelada y cromada.

Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Para Ø de tornillos: 2,1 – 3 mm

Longitud de cuchilla cortante: 80 mm

Longitud total: 180 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 8 mm

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Longitud total	180 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Hexágono de confirmación	sí
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	8 mm
Tamaño de ranura en cruz	1
Serie	SwissGrip
Perfil de salida	Destornillador para Phillips

Capuchón de golpe

sí

Tipo de producto

Destornilladores