

**Cortapernos compacto CoBolt® con hueco para corte, Longitud total: 200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	731752 200
GTIN	4003773042327
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC).

Alicate atramentado en negro, mangos revestidos de plástico, fillos con huecos.

Aplicación:

Para alambres con una resistencia a la tracción de hasta 2000 N/mm².

Material:

Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

para alambre de acero blando hasta Ø	6 mm
para alambre de acero de dureza media hasta Ø	5,2 mm
Longitud total	200 mm
para cuerda de piano hasta Ø	3,6 mm
Filo	templado
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
Tipo de producto	Alicate cortante

