



Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentes y cabeza de impacto, Anchura de filo b: 6,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	660201 6,5
GTIN	7610733283941
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Amortiguación óptima del impacto de la mano que guía la herramienta. Estrechamiento de la empuñadura cónico, incluido el cuello para una sujeción segura. Punta continua con cabeza de golpe de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y especial resistencia. Superficie niquelada y cromada. Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	10 mm
Longitud total	200 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Anchura de filo b	6,5 mm
Nombre de cuchilla	4
Cuchilla continua	sí
Grosor de filo a	1 mm
Serie	SwissGrip
Perfil de salida	Destornillador p/tornillos ranurados
Tipo de producto	Destornilladores

