



Destornillador para Phillips, con mango SwissGrip de 2 componentes con cabeza de golpe, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	668320 2
GTIN	7610733286447
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Amortiguación óptima del impacto de la mano que guía la herramienta. Estrechamiento de la empuñadura cónico, incluido el cuello para una sujeción segura. Punta continua con cabeza de golpe de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y especial resistencia. Superficie niquelada y cromada. Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	10 mm
Hexágono de confirmación	sí
Tamaño de ranura en cruz	2
Longitud total	210 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Serie	SwissGrip
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Capuchón de golpe	sí
Tipo de producto	Destornilladores

