

**Llave de dos bocas pequeña, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	612205 10
GTIN	4062406260613
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

altura máxima de boca h	5 mm
Longitud llave L	120 mm
Anchura de boca máximo b1	22,5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de llave l_1	10 mm
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	75 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave

