


**Garant**

**Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Capacidad de carga máx. 250 / 200 kg tablero Eluplan oscuro, Tipo: 2000**

**Datos de pedido**

Número de pedido	920301 2000
GTIN	4062406261658
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Bastidor de base con unidad de elevación con arriostramientos laterales y transversales para la estabilización. Placa de Eluplan oscuro de 50 mm de grosor. Mesa de trabajo **sin** chapas cortantes, no es posible una colocación en fila.

**Lacado:**

Pies de color negro regulables en altura, arriostramientos transversales en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Recomendación:**

Actividades de montaje sencillas en posición sentada o de pie.

**Nota:**

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

**Descripción técnica**

Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a	610 - 1200 mm
ComfortClose	no
Velocidad de elevación	38 mm/s
Profundidad	750 mm

Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Capacidad de carga máxima	200 kg
Peso	115 kg
Anchura	2000 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	200 kg
Tipo de enchufe entrada	F
Tensión nominal	250 V
Grosor material	1 mm
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	50 mm
Tipo de producto	Mesa de trabajo