

**FLUKE.****Conductos de medición, Ø puntas de medición: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	473318 2
GTIN	095969521543
Clase de artículo	47H

**Descripción****Ejecución:**

Cables de medición de 2 piezas, rojo / negro, Ø cable de medición = 4 mm. Cables de medición TL175 con punta de medición giratoria 4 – 19 mm.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Idóneo para:**

Multímetro digital n.º 473322; 473325. Pinza de corriente n.º 473290 tam. 378FC.

**Descripción técnica**

Categoría de sobretensión	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (con tapas protectoras); CAT II 1000 V (sin tapas protectoras)
Ø cable de medición	4 mm
Ø puntas de medición	2 mm
Longitud de cable	1,2 m
Tipo de producto	Cable de medición

