

FLUKE.

Conductos de medición, Ø puntas de medición: 1 mm**Datos de pedido**

Número de pedido	473318 1
GTIN	095969096188
Clase de artículo	47H

Descripción**Ejecución:**

Cables de medición de 2 piezas, rojo / negro, Ø cable de medición = 4 mm. Cables de medición TL40 con punta retráctil 0 – 76 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Idóneo para:

Multímetro digital n.º 473322; 473325.

Descripción técnica

Categoría de sobretensión	CAT II 600 V
Ø cable de medición	4 mm
Ø puntas de medición	1 mm
Longitud de cable	1,2 m
Tipo de producto	Cable de medición