

Silla giratoria de oficina con dorso de red, Color: BLACK



Datos de pedido

Número de pedido	974280 BLACK
GTIN	4016849842950
Clase de artículo	96B

Descripción

Ejecución:

Asiento con acolchado cómodo y suave con fondo cosido lateralmente. Funda 100 % poliéster. Técnica sincronizada con regulación automática del peso, bloqueable en posición de asiento delantera y trasera. Con regulación de la profundidad, de la inclinación y de la altura del asiento. Incluye brazos regulables en altura (2D). Rodillos universales para suelos blandos y duros, Ø 650 mm pies en cruz de plástico negro.

Silla giratoria de oficina con dorso de la red transparente, transpirable, con apoyo lumbar regulable en altura.

Norma:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 420 - 550 mm

Anchura de asiento: 470 mm

Profundidad de asiento: 470 mm

Altura del respaldo: 560 mm

Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento: 60 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

Adaptación posible par de Reposabrazos	sí
Capacidad de carga	120 kg
Mecanismo de sincronización	sí
Color material asiento	negro
Profundidad de asiento	470 mm
Material pie en cruz	Plástico
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento	60 mm
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Altura del respaldo	560 mm
Apoyo lumbar	sí
Anchura de asiento	470 mm
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Ø pie en cruz	650 mm
Intervalo de regulación de la altura	420 - 550 mm
Tipo de producto	Silla giratoria de oficina