



Armario de almacenamiento de baterías CORE STORE, Modelo: STO



Datos de pedido

Número de pedido	981115 STO
GTIN	4054923234406
Clase de artículo	96G

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario de chapa de acero con cierre automático permanente mediante aparatos cierrpuertas con amortiguación por aceite, suspensión triple de las puertas.

- **Posibilidad de cierre con cilindro perfilado (apto para sistemas de cerradura) e indicación del estado de cierre (rojo/verde). Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.**
- **Zócalo de transporte integrado para el transporte interno.**
- **Patas de ajuste integradas para la compensación de irregularidades del suelo.**
- **Protección contra incendios durante 90 minutos desde fuera hacia dentro (tipo 90 / homologación de tipo según EN 14470-1) y resistencia al fuego durante más de 90 minutos en caso de exposición al fuego desde dentro hacia fuera.**
- **Clavija de seguridad para la desconexión sencilla de la red eléctrica.**

Armario de almacenamiento de baterías para el almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio. Con clavija para la conexión a la red eléctrica.

Norma:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Suministro:

Armario con 3 estantes de chapa perforada, 1 cubeta colectora de fondo de chapa de acero con recubrimiento de polvo.

Lacado:

Carcasa de armario en gris antracita RAL 7016, puertas en azul de genciana RAL 5010, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del funcionamiento de los armarios de almacenamiento y carga para baterías por una persona autorizada. Recomendamos la instalación a nivel del suelo para facilitar la evacuación de los armarios de seguridad.

Descripción técnica

Altura	1953 mm
Peso	472 kg
Carga máxima	600 kg
Profundidad	615 mm
Profundidad útil	522 mm
Número de cubetas colectoras de fondo	1
Medida interior de las entradas anchura	1120 mm
Anchura	1193 mm
Altura útil	1647 mm
Volumen cubeta colectoras de fondo	2,6 l
Número de estantes	3
Medida interior de las entradas altura	90 mm
Anchura útil	1050 mm
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Resistencia al fuego	90 min
Tipo de producto	Armario de seguridad