



Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero, Tamaño de ranura en cruz: 2S



Datos de pedido

Número de pedido	668270 2S
GTIN	4013288212207
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con **punta de salida microrrugosa**, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	25 mm
Tamaño de ranura en cruz	2
Hexágono de confirmación	sí
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Punta de varilla	negro
Longitud total	79 mm
Quality Dress	Destornillador 355 PZ Stubby
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

