

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo, 3 cajones a la izquierda, abierto por el centro, puerta y 1 cajón a la derecha, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	921141 2000
GTIN	4062406262167
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.

Parte central con carcasa abierta retraída para un asiento ergonómico.

Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 125, 150, 250

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 125

Altura de puerta (derecha) mm: 375

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. **Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Cajón profundidad útil	500 mm
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Cajón profundidad útil en G	20
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	800 kg
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Carcasa de cajonera altura útil	525 mm
Peso	166 kg
Cajones superficie útil en G	20×20
Cajón anchura útil	500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Anchura de la estructura inferior	1900 mm
Cajón anchura útil en G	20
Altura	850 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Banco de trabajo

Accesorios

Bombillo con 2 llaves Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) 003	950050 003
Cajón Altura frontal de cajón 250 mm	927800 250
Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927800 125
Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12	914226 KO12
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150