



**Cinta adhesiva de tejido Resistente a los rayos UV, transparente,
Ancho×Longitud (mm×m): 48X25**



Datos de pedido

Número de pedido	083607 48X25
GTIN	4042448902030
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

tesa® 4665 muestra una **resistencia a los rayos UV de 52 semanas** y, además, es resistente a la **intemperie**. Por lo tanto, es la cinta adhesiva de tejido ideal para el exterior.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Finura de la tela	30 malla
Color	transparente
Adherencia de acero	0,9 N/mm
Material de base	Tejido
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Humedad del almacén	50 - 70 %

Resistencia a la tracción	4,3 N/mm
Capacidad de estiramiento	27 %
Anchura	48 mm
Masa adhesiva	Caucho sintético
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Espesor	0,215 mm
resistente a altas temperaturas hasta	95 °C
Quality Dress	4665
con forro	no
Longitud	25 m
Atributo del nombre de producto	transparente
Tipo de producto	Cinta adhesiva