

Garant GRIDLINE

Banco de trabajo, 3 cajones a la izquierda, abierto por el centro, puerta y 1 cajón a la derecha, placa de bambú, 20x20G, Longitud de tablero: 2000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	921151 2000
GTIN	4062406262181
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga maestra de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Patas con patines de plástico para proteger el suelo.

Parte central con carcasa abierta retraída para un asiento ergonómico.

Cuerpo del cajón siempre gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**. Lados frontales de los cajones de color variable. Sin cantos de interferencia periféricos para una limpieza óptima y aprovechamiento completo de la superficie con material separador (cajas, insertos de espuma rígida, regletas separadoras ranuradas). Alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Sistema de cierre con cerradura de pasador cilíndrico con 5 fiadores de espiga, bombillo modular. apta para sistemas de cerradura.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda) mm: 125, 200, 300

Altura frontal de cajón (derecha) mm: 125

Altura de puerta (derecha) mm: 475

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. **Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Altura puerta (derecha)	375 mm
Peso	153 kg
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Profundidad de la estructura inferior	700 mm
Anchura de la estructura inferior	1900 mm
Serie	Ready-to-go
Cajón profundidad útil en G	20
Altura	950 mm
Carcasa de cajonera altura útil	625 mm
Cajón anchura útil en G	20
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	800 kg
Cajones superficie útil en G	20×20
Tablero de trabajo profundidad	750 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Grosor material	1 mm
Banco de trabajo altura	950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Grosor de plaquita	50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Ángulo de apertura de la puerta	180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×20G

Tipo de producto

Banco de trabajo

Accesorios

Bombillo con 2 llaves Número de cerradura Ho (de 3 dígitos) 003

950050 003

Tirador deslizante para GridLine Tipo KO12

914226 KO12

Cajón Altura frontal de cajón 200 mm

927800 200

Cajón Altura frontal de cajón 300 mm

927800 300

Cajón Altura frontal de cajón 125 mm

927800 125