



## Lámpara de trabajo LED con batería Pocket, Tipo: 118



### Datos de pedido

Número de pedido	081576 118
GTIN	4062406262037
Clase de artículo	02A

### Descripción

**Ejecución:**

Lámpara de trabajo LED de gran luminosidad con batería, en un práctico formato de bolsillo. Luz principal atenuable en continuo y función adicional de luz de proyector. Fijación mediante potentes imanes o con el gancho de suspensión plegable.

**Función:**

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 2,5$  mm, aunque se debían mantener fuera herramientas y alambres, y no existe ninguna protección contra el agua.

**Suministro:**

Incluye cable del cargador USB.

### Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado	50 - 500 lm
Peso	114 g
Zona ATEX	ninguno

Capacidad de la batería	3,7 Ah
Clase de protección IP	IP 30
Duración ilumin.	1 - 10 h
Tensión de batería	1,5 V
Anchura total	47 mm
Suministro de energía	a batería
Longitud total	108 mm
Cantidad de baterías contenidas	1
Bombilla	Módulo LED
Tipo de producto	Lámpara de trabajo