

**Par de prismas magnéticos, Longitudxanchura: 70X55mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447125 70X55
GTIN	4062406262228
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Tres superficies de contacto magnéticas (prisma pequeño, prisma grande, parte superior e inferior activadas simultáneamente). Todas las caras están templadas. Cara frontal y caras laterales rectificadas con precisión angular respecto a los prismas. **Tolerancia de uniformidad y paralelismo 0,01 mm.**

La pareja de prismas están rectificadas a la misma altura.

Descripción técnica

para Ø de eje	3 - 40 mm
Anchura	55 mm
Altura	75 mm
Peso por unidad	1,8 kg
Longitud	70 mm
Tolerancia de altura por pareja	0,02 mm
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable

Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Prisma