

**Par de prismas magnéticos, Longitud×anchura: 80X70mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447125 80X70
GTIN	4062406262235
Clase de artículo	42D

**Descripción****Ejecución:**

Tres superficies de contacto magnéticas (prisma pequeño, prisma grande, parte superior e inferior activadas simultáneamente). Todas las caras están templadas. Cara frontal y caras laterales rectificadas con precisión angular respecto a los prismas. **Tolerancia de uniformidad y paralelismo 0,01 mm.**

La pareja de prismas están rectificadas a la misma altura.

**Descripción técnica**

Anchura	70 mm
Altura	95 mm
Peso por unidad	3,5 kg
para Ø de eje	5 - 60 mm
Longitud	80 mm
Tolerancia de altura por pareja	0,02 mm
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable

Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Prisma