



## Cargador, Tipo: 4ULTRA



### Datos de pedido

Número de pedido	081590 4ULTRA
GTIN	4013674144679
Clase de artículo	08C

### Descripción

#### Ejecución:

Unidades de carga y cuidado gobernadas por microcontroladores para baterías recargables con **vigilancia de compartimentos individuales** y detección de baterías defectuosas. Indicador de estado por compartimento de carga, desconexión automática al finalizar la carga, protección contra sobrecarga y **carga de mantenimiento**. Tensión de entrada 100 - 240 V. Con pantalla LC para el seguimiento detallado del proceso de carga y retroalimentaciones acústicas adicionales.

#### Aplicación:

**Puestos de carga de la batería NiMH/NiCd:** 1-4 × Micro AAA/Mignon AA o 1-3 × Baby C o 1-2 × Mono D.

**Puestos de carga de las baterías de iones de litio:** 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc., o 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 o 1-2 × 3265.

### Descripción técnica

Corriente de carga máxima	2 A
Longitud	170 mm
Altura	37,5 mm
Anchura	110 mm
Número máximo de puestos de carga	4

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Cantidad de puestos de carga para USB	1
Tensión nominal	100 - 240 V
Interfaz	Interfaz Digimatic
Tipo de producto	Cargador