

Garant**Broca de percusión de metal duro SDS-plus, Ø × longitud total: 10X350mm****Datos de pedido**

Número de pedido	789010 10X350
GTIN	4062406262822
Clase de artículo	71C

Descripción**Ejecución:**

La punta de centrado marcada y agresiva permite un centrado activo y una guía óptima durante el proceso de taladrado. Diseño innovador del cabezal con avances rectos cortos para un taladrado notablemente más rápido con una estabilidad mayor, también en hormigón armado. Espiral optimizada en cuanto a vibraciones con refuerzo del núcleo. El diámetro del alma y el paso helicoidal de la broca están adaptados entre ellos con precisión, con lo cual proporcionan una transmisión eficiente de la fuerza del martillo perforador a la punta de metal duro.

Ventaja:

- **Las entradas en espiral cortas y las superficies de desprendimiento de forma cóncava (efecto de la pala) proporcionan una evacuación rápida del polvo de perforación.**
- **Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.**
- **Filos huecos adicionales de forma especial: corte eficiente de hormigón.**

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descripción técnica

Ø	10 mm
Longitud total	350 mm
Longitud de espiral	290 mm
Número de filos Z	2

Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel