



## Dispositivo auxiliar de soldadura conmutable, Tipo: QHCSS



### Datos de pedido

Número de pedido	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

Mantenimiento de piezas de trabajo en ángulos de 45° y 90°. Resistente a temperaturas de máx. 180 °C. Ideal para tubos redondos y cuadrados, así como para material angular y plano.

### Descripción técnica

Longitud	111 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	180 °C
Anchura	29 mm
Peso	0,7 kg
Fuerza de sujeción nominal	400 N
Altura	95 mm
Tipo de producto	Imán angular