



## Soporte para soldadura ángulo interior / exterior, Tipo: IOWCL



### Datos de pedido

Número de pedido	085955 IOWCL
GTIN	5012095618126
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

El soporte para soldadura sujetable se puede **ajustar a 30°, 60° y 90°**.

#### Aplicación:

Medios auxiliares para el posicionamiento, la fijación y la sujeción de componentes en trabajos de soldadura.

### Descripción técnica

Longitud	165 mm
Peso	0,8 kg
Fuerza de sujeción nominal	180 N
Anchura	110 mm
Tipo de producto	Imán angular

