



Soporte para soldadura ángulo interior / exterior, Tipo: IOWCC



Datos de pedido

Número de pedido	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

El soporte para soldadura sujetable se puede **ajustar a 30°, 60° y 90°**. El juego consta de 2 soportes para soldadura (ángulo interior / exterior) de longitud 75 mm y 125 mm.

Aplicación:

Medios auxiliares para el posicionamiento, la fijación y la sujeción de componentes en trabajos de soldadura.

Descripción técnica

Longitud	75 mm
Longitud	125 mm
Peso	0,13 kg
Peso	0,4 kg
Fuerza de sujeción nominal	90 N
Fuerza de sujeción nominal	150 N
Anchura	52 mm

Anchura	85 mm
Tipo de producto	Imán angular