

**Dispositivo auxiliar de soldadura conmutable, Tipo: QHCSL****Datos de pedido**

Número de pedido	085957 QHCSL
GTIN	5012095618089
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

Mantenimiento de piezas de trabajo en ángulos de 45° y 90°. Resistente a temperaturas de máx. 180 °C. Ideal para tubos redondos y cuadrados, así como para material angular y plano.

Descripción técnica

Peso	1,4 kg
Longitud	152 mm
Anchura	35 mm
Altura	130 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	180 °C
Fuerza de sujeción nominal	750 N
Tipo de producto	Imán angular

