

Garant
Escariador CN configurable, Sin revestimiento, Ø nominal DC: 1,4mm

Datos de pedido

Número de pedido	162951 1,4
GTIN	4062406263690
Clase de artículo	110

Descripción
Ejecución:
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus requisitos.
Nota:

 Para **ajuste H7** ver n.º 162900 y 163000.

Para escariadores en medidas 1/100, ver n.º 162902.

Descripción técnica

Ø nominal D _c	1,4 mm
Longitud de filo L _c	8 mm
Longitud total L	40 mm
Intervalo de Ø	1,33 - 1,41 mm
Tolerancia de mango	h6
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Longitud de voladizo L ₁	15 mm
Ø de mango D _s	2 mm
Número de filos Z	3
Medida de fricción en el Ø del valor indicativo	0,05 - 0,1 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica

Refrigeración interior	no
Mango	DIN 1835 A con h6
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado	20 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	20 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	10 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	7 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	5 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	5 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	5 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		