

Garant**Soporte de péndulo de compensación ER VDI, Tipo: 40****Datos de pedido**

Número de pedido	319785 40
GTIN	4062406263829
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Soporte de compensación con adaptación de pinzas portapiezas ER. **Compensación radial y angular regulable.** Con refrigeración interior.

Aplicación:

Óptimo en caso de errores de alineación entre la pieza de trabajo y la herramienta, p. ej. en caso de escariado o roscado (sin compensación de tracción/presión). Empleo sobre todo en tornos, pero también adecuado para fresadoras.

Descripción técnica

Para pinzas de sujeción ER	32
Longitud de voladizo medida A	68 mm
Ø del mango d	40 mm
Ø exterior D	83 mm
Compensación radial	1,5 mm
se adapta al tamaño ER	32
Código de colores mango VDI	VDI 40
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Portapinzas de sujeción