

Garant**Amortiguador de tope con resorte cilíndrico, Ø del mango D1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319775 32
GTIN	4062406263867
Clase de artículo	31V

Descripción**Aplicación:**

Tope robusto de la barra con amortiguación de resorte, arandela de tope rectificada.
Compensación de amortiguación de máx. 3 mm.

Versión cilíndrica adecuada para todos los tipos de revólver. Mango cilíndrico regulable en longitud.

Descripción técnica

Longitud L	65 mm
Ø del mango D ₁	32 mm
L _{máx}	115 mm
Ø D ₂	35 mm
Tipo de producto	Amortiguador de tope