

**Garant****Amortiguador de tope con resorte cilíndrico, Ø del mango D1: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319775 25
GTIN	4062406263850
Clase de artículo	31V

**Descripción****Aplicación:**

Tope robusto de la barra con amortiguación de resorte, arandela de tope rectificada. Compensación de amortiguación de máx. 3 mm.

**Versión cilíndrica** adecuada para todos los tipos de revólver. Mango cilíndrico regulable en longitud.

**Descripción técnica**

Longitud L	62 mm
Ø del mango D <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>máx</sub>	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	35 mm
Tipo de producto	Amortiguador de tope