



Par de prismas magnéticos, Longitud×anchura: 70X55mm



Datos de pedido

Número de pedido	447145 70X55
GTIN	4062406264512
Clase de artículo	42D

Descripción

Ejecución:

Tres superficies de contacto magnéticas (prisma pequeño, prisma grande, parte superior e inferior activadas simultáneamente). Cara frontal y caras laterales rectificadas con precisión angular respecto a los prismas. **Tolerancia de uniformidad y paralelismo 0,004 mm.**

La pareja de prismas están rectificadas a la misma altura.

Descripción técnica

Longitud	70 mm
Tolerancia de altura por pareja	0,02 mm
para Ø de eje	3 - 40 mm
Altura	75 mm
Anchura	55 mm
Peso por unidad	1,8 kg
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	Precio a petición

Tipo de producto

Prisma