

**Par de prismas magnéticos, Longitud×anchura: 120X70mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447145 120X70
GTIN	4062406264529
Clase de artículo	42D

**Descripción****Ejecución:**

Tres superficies de contacto magnéticas (prisma pequeño, prisma grande, parte superior e inferior activadas simultáneamente). Cara frontal y caras laterales rectificadas con precisión angular respecto a los prismas. **Tolerancia de uniformidad y paralelismo 0,004 mm.** La pareja de prismas están rectificadas a la misma altura.

**Descripción técnica**

Peso por unidad	4,8 kg
Anchura	70 mm
Longitud	120 mm
Altura	95 mm
Tolerancia de altura por pareja	0,02 mm
para Ø de eje	5 - 60 mm
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Prisma

