



Linterna LED, Tipo: P3R



Datos de pedido

Número de pedido	081467 P3R
GTIN	4058205009362
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Linternas compactas en formato de bolígrafo o llavero.

• **Se puede elegir con pilas o batería.**

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las **carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua**, todos los contactos están dorados, **las lentes de alta calidad** agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye cargador y cable del cargador USB.

Clase de protección IP: IP 54

Zona ATEX: ninguno

Corriente de alumbrado: 140 lm

Corriente de alumbrado nivel 2: 20 lm

Duración ilumin.: 2,5 h

Duración de la iluminación nivel 2: 6 h

Advanced Focus System (AFS): sí

Descripción técnica

Ø del cabezal	20 mm
Corriente de alumbrado	140 lm

Quality Dress	P3R
Zona ATEX	ninguno
Suministro de energía	Con batería
Bombilla	Módulo LED
Advanced Focus System (AFS)	sí
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado nivel 2	20 lm
Longitud total	102 mm
Peso	42 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Smart Light Technology (SLT)	no
Clase de protección IP	IP 54
Duración ilumin.	2,5 h
Duración de la iluminación nivel 2	6 h
Tipo de producto	Lampara de LED mano