



## Linterna LED, Tipo: P3



### Datos de pedido

Número de pedido	081467 P3
GTIN	4058205009393
Clase de artículo	04B

### Descripción

#### Ejecución:

Ledlenser es uno de los líderes tecnológicos de las linternas LED. En las **carcasas de aluminio protegidas contra las salpicaduras de agua**, todos los contactos están dorados, **las lentes de alta calidad** agrupan la luz de forma homogénea y con pocas pérdidas. Todas las lámparas están equipadas con cabezal enfocable.

Linternas compactas en formato de bolígrafo o llavero.

· **Se puede elegir con pilas o batería.**

#### Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Clase de protección IP: IP X4

Zona ATEX: ninguno

Corriente de alumbrado: 25 lm

Duración ilumin.: 6 h

Advanced Focus System (AFS): sí

Smart Light Technology (SLT): no

Cantidad de pilas contenidas: 1

### Descripción técnica

Zona ATEX	ninguno
Tipo de pila	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	no
Ø del cabezal	19 mm

Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Clase de protección IP	IP X4
Duración ilumin.	6 h
Advanced Focus System (AFS)	sí
Quality Dress	P3
Peso	35 g
Bombilla	Módulo LED
Corriente de alumbrado	25 lm
Longitud total	90 mm
Tipo de producto	LAMPARA DE LED MANO

## Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081551 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081552 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081553 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081554 LR3
Pilas de metal de litio Tamaño constructivo internacional LR3	081559 LR3
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3