

**Garant****Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada largo, Ancho de llave: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	631439 7
GTIN	4062406264352
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil **HT-drive** protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

**Norma:****DIN 3124-L****Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Nota:**

Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.º 631442; HOLEX: n.º 631452).

**Descripción técnica**

Ancho de llave	7 mm
Longitud	50 mm
Ø lado de salida	10,8 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 12 caras
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso