

Mitutoyo**Pie de rey de trazado, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	446120 300
GTIN	4946368111292
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante. Escala precisa, de alto contraste. Superficies de medición refrentadas en metal duro para trazado.

Descripción técnica

Longitud de trazado	300 mm
Lectura	0,05 mm
Longitud del pico	64 / 54 mm
División	1/20 mm
Material	Acero fino, INOX
Varilla de profundidad	plano
Todas las piezas	templado
Embalaje	Estuche
Calibración	A2
Tipo de producto	Pie de rey de trazado

Servicios

021220 200

CalibraciónCalibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 200 mm	
Calibración DAkkSCalibre de profundidad de gancho Capacidad de medición máxima 200 mm	021230 200