



Surtido de llaves de vaso, 9 piezas con mango plegable en estuche enrollable, Número de piezas: 9



Datos de pedido

Número de pedido	622005 9
GTIN	7610733205646
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Surtido de llaves de vaso, compuesto por 8 varillas y un mango plegable. Mango hecho de plástico transparente, a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada.

Ventaja:

El mango plegable permite realizar 2 funciones:

- **Giro rápido (en posición recta).**
- **Sujeción rígida (en posición de 90°).**

Contenido:

Mango plegable: 1 ud.

1 llave de vaso n.º 659880: Tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Nota:

Las varillas intercambiables de recambio figuran en los n.º 659870 – 659884.

Descripción técnica

Número de piezas	9
------------------	---

Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 9 mm	659880 9
Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 11 mm	659880 11
Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 13 mm	659880 13
Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 7 mm	659880 7
Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 5,5 mm	659880 5,5
Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 6 mm	659880 6
Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 10 mm	659880 10
Varilla de 8 mm Llave de vaso hexagonal Ancho de llave 8 mm	659880 8