


**Cinta adhesiva VHB™, negro, Ancho×Longitud (mm×m): 19X11****Datos de pedido**

Número de pedido	083789 19X11
GTIN	4054596308589
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

3M™ 5952 es apropiado para interiores y exteriores. Se puede pegar de forma rápida y sencilla y ofrece excelentes prestaciones y una larga duración. Utilice esta cinta adhesiva VHB viscoelástica de alto rendimiento en las superficies más diversas, p. ej. recubrimientos con polvo.

Nota:

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Fecha de consumo preferente	12 mes
Color	negro
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Quality Dress	5952
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Longitud	11 m

Hoja de datos

Anchura	19 mm
Capacidad de estiramiento	300 %
Material cubierta	Película de PE siliconada
Humedad del almacén	50 %
Masa adhesiva	Acrilato
Espesor	1,1 mm
Adherencia de acero	5,5 N/mm
Atributo del nombre de producto	negro
USP2	negro
Tipo de producto	Cinta adhesiva