

3M**Cinta adhesiva VHB™, negro, Ancho×Longitud (mm×m): 19X8**

Datos de pedido

Número de pedido	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.

3M™ 5952 es sinónimo de fiabilidad en todos los ámbitos. Ofrece una capacidad de adaptación óptima a las superficies a pegar. Esta característica permite que las superficies tanto delgadas como estructuradas se puedan conectar sin tensión en toda la superficie.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.

Masa adhesiva: Acrilato

Longitud: 8 m

Anchura: 19 mm

Espesor: 1,6 mm

Descripción técnica

Adherencia de acero	5,5 N/mm
Humedad del almacén	50 %
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Color	gris
Material cubierta	Papel
Anchura	19 mm
Quality Dress	5962F
Longitud	8 m
Capacidad de estiramiento	300 %
Masa adhesiva	Acrilato
Fecha de consumo preferente	12 mes
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Montaje
resistente a altas temperaturas hasta	120 - 150 °C
Particularidad	adaptable
Particularidad	amortiguador
Particularidad	resistente a la humedad
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Espesor	1,6 mm
Atributo del nombre de producto	negro
Tipo de producto	Cinta adhesiva