

**Cinta de cierre a presión DUAL-LOCK™, Tipo: SJ3870****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 083697 SJ3870 |
| GTIN | 4054596227019 |
| Clase de artículo | 08M |

Descripción**Ejecución:**

Los sistemas de fijación separables 3M™ son la alternativa a los métodos de ensamblaje tradicionales, tales como tornillos, remaches, clavos o abrazaderas.

DUAL-LOCK para **una mayor resistencia a la tracción y una apertura fácil y rápida** gracias al movimiento helicoidal sencillo.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Longitud | 41 m |
| Quality Dress | SJ3870 |
| Anchura | 25 mm |
| Espesor | 6,1 mm |
| Color | negro |
| Número se puede volver a cerrar | 1000 |
| Intervalo de aplicación | Interior y exterior |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Masa adhesiva | Acrilato modificado |
| resistente a altas temperaturas hasta | -30 - 80 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 20 °C |
| Tipo de cinta adhesiva | Velcro |
| Fecha de consumo preferente | 24 mes |
| Humedad del almacén | 50 °C |
| Tipo de producto | Cinta adhesiva |