

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: QC/33****Datos de pedido**

Número de pedido	264834 QC/33
GTIN	4251414902855
Clase de artículo	29D

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de roscado tam. 16.

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890, 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descripción técnica

Sistema	QC
Desplazamiento central L_3	15 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	26 mm
Longitud total L	22 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SIR

Interfaz / punto separación	20 mm
Ángulo de inclinación	93 grados
Plaquita de corte adecuada	16
Serie	Master Mute
Tornillo para plaquita	269023 2
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 2	269023 2
---------------------------	----------