

Garant**Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/33****Datos de pedido**

Número de pedido	264835 QC/33
GTIN	4251414902916
Clase de artículo	29D

Descripción**Ejecución:**

Para plaquitas de roscado tam. 16.

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264890, 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descripción técnica

Interfaz / punto separación	20 mm
Longitud total L	22 mm
Ángulo de inclinación	93 grados
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	26 mm
Serie	Master Mute

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SIL
Plaquita de corte adecuada	16
Desplazamiento central L ₃	15 mm
Tornillo para plaquita	269023 2
Sistema	QC
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 2	269023 2
---------------------------	----------