

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: ST/2

Datos de pedido

Número de pedido	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para :

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102; 320103; 320407 y 320408.

Refrigeración interior: sí

Interfaz / punto separación: 32 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: PCLNR

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Ángulo de inclinación: 95 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 40 mm

Desplazamiento central L_3 : 22 mm

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Asignación de plaquitas	izquierdo y neutro
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Desplazamiento central L_3	22 mm

Tornillo de palanca articulada	320611 P01
Palanca articulada	320612 P01
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PCLNR
Calzo	320610 P01
Longitud total L	35 mm
Tamaño de placa	12 mm
Espiga elástica	320618 P01
Interfaz / punto separación	32 mm
Ángulo de inclinación	95 grados
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01