

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/1



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/1
GTIN	2050002059283
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	PCLNL
Calzo	320610 P01
Espiga elástica	320618 P01
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Palanca articulada	320612 P01
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	35 mm
Tornillo de palanca articulada	320611 P01
Interfaz / punto separación	25 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm

Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Ángulo de inclinación	95 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01