

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/2



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	22 mm
Calzo	320610 P01
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Palanca articulada	320612 P01
Cabezal de corte intercambiable código ISO	PCLNL
Longitud total L	35 mm
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Espiga elástica	320618 P01
Interfaz / punto separación	32 mm
Tamaño de placa	12 mm

Ø perforación previa mínima D _{min.}	40 mm
Tornillo de palanca articulada	320611 P01
Ángulo de inclinación	95 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01