

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/8



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/8
GTIN	2050002059320
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCL
Ø perforación previa mínima D_{\min}	50 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Interfaz / punto separación	40 mm
Tornillo para plaquita	320620 S01
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Desplazamiento central L_3	27 mm
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	40 mm
Ángulo de inclinación	95 grados

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabecal de corte