

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/6



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descripción técnica

Interfaz / punto separación	25 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCL
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	32 mm
Desplazamiento central L_3	17 mm
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	35 mm
Tornillo para plaquita	320620 S01
Ángulo de inclinación	95 grados

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte