

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/3



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descripción técnica

Cabezal de corte intercambiable código ISO	PCLNL
Calzo	320610 P01
Palanca articulada	320612 P01
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	50 mm
Tornillo de palanca articulada	320611 P01
Desplazamiento central L_3	27 mm
Tamaño de placa	12 mm
Espiga elástica	320618 P01
Longitud total L	40 mm
Asignación de plaquitas	derecho y neutro

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Interfaz / punto separación	40 mm
Ángulo de inclinación	95 grados
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Tornillo de amarre n.º 3 Tipo P01	320611 P01
Palanca acodada n.º 4 Tipo P01	320612 P01
Perno de tubo n.º 7 Tipo P01	320618 P01
Pieza intercalada n.º 1 Tipo P01	320610 P01