

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/7



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descripción técnica

Desplazamiento central L_3	22 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	40 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SCLCL
Longitud total L	35 mm
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Interfaz / punto separación	32 mm
Tornillo para plaquita	320620 S01
Tamaño de placa	12 mm
Ángulo de inclinación	95 grados

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabecal de corte