

SWISS TOOLS

Cabezal de corte, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: ST/9



Datos de pedido

Número de pedido	264827 ST/9
GTIN	2050002059337
Clase de artículo	29D

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 y 320410.

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	17 mm
Tornillo para plaquita	320626 S05/07
Tamaño de placa	11 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDQCL
Asignación de plaquitas	derecho y neutro
Longitud total L	35 mm
Interfaz / punto separación	25 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Ángulo de inclinación	107,5 grados

Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabecal de corte